



FICHA TÉCNICA DEVOX M

Descripción

Es un revelador de planchas positivas para usar en procesadora automática de planchas.

Forma de Uso

Procesadora automática: Diluido al 60% en agua para cargar procesadora.

Concentrado : DEVOX-M se utiliza como regenerador.

En el caso particular de revelado de planchas en cubeta de procesado (IBE), sugerimos el siguiente procedimiento:

1. Preparación del revelador:

Preparar Devox-M al 50% en cubeta de revelado.

Para una cubeta de 25 lts de capacidad agregar 12 lts de Devox-M y 12 lts de agua, luego homogenizar.

2. Revelado de planchas:

Introducir plancha (previamente insolada) por 30 segundos en cubeta, retirar y lavar con agua.

Nota

Ajustar el tiempo que debe estar la plancha inmersa en el líquido revelador comparando el resultado de exposición con una cuña Stouffer (o Cuña Fuji) al revelar con Devox-M y con DP-8, de tal manera de obtener iguales resultados.

Presentación

Código 470005 (5 litros)

Código 470004 (20 litros)

Para mayor información, comunicarse con nuestro Departamento Técnico.

Departamento Técnico
Antalis Productos Gráficos Ltda.